



Produktdata

Produktområde	Stago
Typ av produkt eller komponent	Täckplatta
Mounting location	Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion white space - data center

Teknisk data

Arbetsvinkeln	90 °
Produktdestination	Rising piece för cable duct 60 mm höjd och 100 mm bredd
Montering	Med klämma
Material with surface treatment	Stål sendzimirförzinkad, RAL 1023
Höjd	11 mm
Bredd	100 mm

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	407 g
Förpackning 1 höjd	28 cm
Förpackning 1 bredd	10 cm
Förpackning 1 längd	28 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integrator att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.