



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Belysningskena
Enhetens korta namn	W70
Mounting location	Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker

Teknisk data

Material with surface treatment	Stål, varmgalvaniserad
Corrosion class	C3/C4
Hålstorlek	Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Längd	3000 mm
Vikt	293 kg / 100 m

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	2,930 kg
--------------------	----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil