



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktområde	Wibe kabelsrännor
Typ av produkt eller komponent	Belysningskena
Enhetens korta namn	W70
Mounting location	Partly outdoor environment with low exposure to corrosion lagerlokaler och parkeringsgarage

Teknisk data

Material with surface treatment	Stål, sendzimorförzinkad Vit
Corrosion class	C2
Hålstorlek	Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
Höjd	40 mm
Bredd	50 mm
Längd	3000 mm

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.