



### Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Kabelstege
Enhetens korta namn	KHZSP85
Enhetsapplikation	Tung

### Teknisk data

Typ av sidoprofil	Öppen profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Placering (vid montage)	Inomhus Utomhus
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Rostfritt stål AISI 316
Corrosion class	C5-M
Höjd	85 mm
Bredd	600 mm
Längd	3 m
Vikt	395 kg / 100 mm

### Miljö

Mounting location	Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
-------------------	---

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	3953,000 g
Förpackning 1 höjd	85,000 mm
Förpackning 1 bredd	599,000 mm
Förpackning 1 längd	1000,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
RECh-förordning	<a href="#">RECh-Deklaration</a>
Innehåller ej RECh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

---

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

---

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

---