



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Kabelstege
Enhetens korta namn	KHZSP85
Enhetsapplikation	Tung






Teknisk data

Typ av sidoprofil	Öppen profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Placering (vid montage)	Inomhus Utomhus
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Stål, varmgalvaniserad
Corrosion class	C3/C4
Höjd	85 mm
Bredd	300 mm
Längd	6 m
Vikt	334 kg / 100 mm

Miljö

Mounting location	Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
-------------------	---

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil