



Produktdata

Produktfamilj	Wibe
Produktnamn	Wibe kabelstegar
Typ av produkt eller komponent	Kabelstege
Enhetens korta namn	KHZSP85
Enhetsapplikation	Tung

Teknisk data

Typ av sidoprofil	Öppen profil
Typ av stegpinne	Perforerad profil
Placering (vid montage)	Inomhus Utomhus
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Rostfritt stål AISI 316
Corrosion class	C5-M
Höjd	85 mm
Bredd	500 mm
Längd	6 m
Vikt	375 kg / 100 mm

Miljö

Mounting location	Area with almost permanent high levels of humidity, airborne pollution and salt purify-ing plants and offshore
-------------------	--

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil