



### Produktdata

Tillbehör / separat beteckning	Glimlampa
Tillbehör / separat typ	Neonlampa
Tillbehör / separat kategori	Ljustillbehör
[Us] matningsspänning	220 V AC
Signaltyp	Fast
Förlusteffekt i W	6 W
Angiven färg	Klar
Diameter	18 mm
Längd	35 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1

### Teknisk data

Lampotyp	BA 15d
----------	--------

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	8 g
Förpackning 1 höjd	4,9 cm
Förpackning 1 bredd	6,4 cm
Förpackning 1 längd	12,8 cm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------