



Produktdata

Produktområde	Linergy
Typ av produkt eller komponent	Kabelavslut
Kabelarea	Lång
Standarder	NF C 63-023
Typ av förpackning	Sträng av påsar
Kvantitet per set	10 satser om 100
Kabel area/dimension	1,5 mm ²

Teknisk data

Typ av kabelände	Enledare
Tilläggsinformation	Utan märkteckenshållare
Färg	Svart
Material frontring	Halogenfri plast
Rörmaterial	Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal kablar	1
AWG ledardiameter	AWG 16
Storlek frontring	Ø 4 mm
Rördiameter	2 mm
Längd	24 mm
Rörlängd	18 mm
Produktens vikt	0,215 kg

Miljö

Produktcertifieringar	UL
Omgivningstemperatur vid drift	-20...105 °C

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,194 g
Förpackning 1 höjd	0,200 dm
Förpackning 1 bredd	0,500 dm
Förpackning 1 längd	0,900 dm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------