



Produktdata

Produktområde	Linergy
Typ av produkt eller komponent	Kabelavslut
Kabelarea	Medium
Standarder	NF C 63-023
Typ av förpackning	Påse
Kvantitet per set	10 satser om 50
Kabel area/dimension	2,5 mm ²

Teknisk data

Typ av kabelände	Enledare
Tilläggsinformation	Utan märkteckenshållare
Färg	Grå
Material frontring	Halogenfri plast
Rörmaterial	Koppar överensstämmer med ISO 1337
Antal kablar	1
AWG ledardiameter	AWG 14
Storlek frontring	Ø 4.7 mm
Rördiameter	2,5 mm
Längd	14 mm
Rörlängd	8 mm
Produktens vikt	0,72 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...105 °C
--------------------------------	--------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,001 kg
Förpackning 1 höjd	0,200 dm
Förpackning 1 bredd	0,700 dm
Förpackning 1 längd	2,700 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
