



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Lampputtag för tak
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Tillgänglig utrustning	Krok
Standardbeskrivning för uttag	Ojordade
Uttagstyp	2P
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Utanpåliggande
Märkström	6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar
Diameter	110 mm
Utskjutande mått	17,5 mm

Miljö

Standarder	SFS 5799 SS 428 08 31
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	80,0 g
Förpackning 1 höjd	2,6 cm
Förpackning 1 bredd	10,9 cm
Förpackning 1 djup	10,9 cm
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 vikt	860,0 g
Förpackning 2 höjd	11,8 cm
Förpackning 2 bredd	14,6 cm
Förpackning 2 djup	19,8 cm
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 vikt	8,962 kg

Förpackning 3 höjd	34 cm
Förpackning 3 bredd	30,4 cm
Förpackning 3 djup	39,6 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------