



Produktdata

Product range	Mureva BOX
Product type	Kopplingslåda
Colour	Grå (RAL 7035)
Quantity per package	5 st

Teknisk data

Mounting	Utanpåliggande
Kabelingång	Genomföringar
Montering	Snäpp: täcklock
Interior dimensions	65 x 65 x 45 mm
Number of cable entries	7 diameter: 20 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): kontakthus PP (polypropylen): täcklock SBS (styren-butadien-styren): tätning
Elektrisk isolationsklass	Klass II överensstämmer med IEC 536
Höjd	51 mm
Bredd	88 mm
Djup	88 mm
Produktens vikt	0,063 kg

Miljö

Operating temperature	-25...40 °C
IK-Class	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-Class	IK07 överensstämmer med EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Standarder	EN 60670 CE
Miljökaraktäristik	Halogenfri

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
