



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	FT
Enhetens korta namn	GV2G
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Antal poler	3P
Serie kompatibilitet	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Antal kabelutgångar	4
[I _{th}] konventionell termisk ström okapslad montering	63 A
Anslutningsavstånd	45 mm

Teknisk data

Placering (vid montage)	På plint
[U _i] isolationsspänning	690 V
Längd	179 mm
Produktens vikt	0,077 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.