



Produktdata

Range of product	Mureva
Produktnamn	Mureva BOX
Enhetens korta namn	U56
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Enhetsapplikation	Kabelinstallation
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	2

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruv: underdel
Basmått	74 x 45 x 65 mm
Kabelingång	Genomföringar
Kabelnumrering	10 diameter: 14 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Djup	39 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP65
Standarder	EN 60670-1
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO DEMKO NEMKO

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	78,933 g
Förpackning 1 höjd	3,8 cm
Förpackning 1 bredd	8,7 cm
Förpackning 1 längd	8,7 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	150
Förpackning 2 vikt	11,84 kg
Förpackning 2 höjd	45,5 cm
Förpackning 2 bredd	29,5 cm
Förpackning 2 längd	40 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12

Förpackning 3 antal enheter	2400
Förpackning 3 vikt	199,44 kg
Förpackning 3 höjd	103,5 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil