



Produktdata

Range of product	Mureva
Produktnamn	Mureva BOX
Enhetens korta namn	U56
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Enhetsapplikation	Kabelinstallation
Färg	White (RAL 9003)
Kvantitet per set	2

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	By screw: body housing
Basmått	75 x 45 x 65 mm
Kabelingång	Genomföringar
Kabelnumrering	10 diameter: 14 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Djup	39 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP65
Standarder	EN 60670-1
Produktcertifieringar	NEMKO SEMKO FIMKO DEMKO

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	91 g
Förpackning 1 höjd	3,9 cm
Förpackning 1 bredd	8,7 cm
Förpackning 1 längd	8,7 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil