



Produktdata

Produktområde	Multifix
Kompatibilitetsintervall	Multifix Eco
Typ av produkt eller komponent	Skarvstycke
Enhetsapplikation	För sammankoppling av två apparatdosor
Kvantitet per set	Sats om 20

Teknisk data

Avstånd mellan centrum	71 mm
Färg	Vit (NCS S 0502-B)
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)
Diameter	71 mm
Längd	31 mm
Bredd	13 mm
Djup	50 mm
Produktens vikt	0,003 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	3,000 g
Förpackning 1 höjd	50,000 mm
Förpackning 1 bredd	13,000 mm
Förpackning 1 längd	31,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor