



Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix Multi
Typ av produkt eller komponent	Multiapparadosa
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Borrmall
Antal fack	1,5 fack
Kabelingång	2 knock-out för 16 mm flexibelt rör 2 knock-out för 20 mm flexibelt rör
Färg	Grå (NCS 3500)
Material	PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Internt djup	55 mm
Längd	98 mm
Bredd	58 mm
Djup	85 mm
Produktens vikt	0,051 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm ²
Tätning	Utan
Anslutningar - plintar	Skruvad

Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,7 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 djup	9,6 cm
Förpackning 1 vikt	40 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	31,4 cm
Förpackning 2 bredd	30,2 cm

Förpackning 2 djup	39,4 cm
Förpackning 2 vikt	2,37 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	800
Förpackning 3 höjd	78 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	47,376 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------