



Produktdata

Produktfamilj	Mureva
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar: täcklock
Basmått	126 x 86 x 45 mm
Kabelingång	Genomföringar
Kabelnumrering	3 diameter: 11 mm
Material	Urea (karbamid): doskropp och lock
Terminaler	Skruvanslutningar
Höjd	126 mm
Bredd	86 mm
Djup	45 mm
Produktens vikt	0,181 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C
IP-kapslingsklass	IP67
Glow wire temp	650 °C
Standarder	EN 60670 UL 94 V0 CE
Miljökaraktäristik	Brandtålighet

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,7 cm
Förpackning 1 bredd	8,1 cm
Förpackning 1 djup	12,9 cm
Förpackning 1 vikt	168 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

