



### Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Enkelgips
Kvantitet per set	Sats om 100

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Justerbar gängad ring Lock Studsar med låsbläck av rostfritt stål
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 10...27 mm
Antal combistudsar	2 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Grå (NCS 3500)
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Internt djup	55 mm
Längd	122 mm
Bredd	57 mm
Djup	71 mm
Produktens vikt	0,082 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm <sup>2</sup>
Rördiameter	20 mm
Tätning	Med

### Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	82,000 g
Förpackning 1 höjd	71,000 mm
Förpackning 1 bredd	57,000 mm
Förpackning 1 längd	122,000 mm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------