



Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Enkelgips
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Justerbar gängad ring Lock Studsar med låsbläck av rostfritt stål
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 10...27 mm
Antal combistudsar	4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Grå (NCS 3500)
Material	PEHD (polyethylene high density)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Diameter	70 mm
Internt djup	55 mm
Längd	172 mm
Bredd	57 mm
Djup	71 mm
Produktens vikt	0,096 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm ²
Rördiameter	20 mm
Tätning	Med
Anslutningar - plintar	Påsnäppbar

Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Packing Units

Förpackning 1 vikt	96,000 g
Förpackning 1 höjd	71,000 mm
Förpackning 1 bredd	57,000 mm
Förpackning 1 längd	172,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------