



Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktfamilj	Multifix
Produktnamn	Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Enhetsapplikation	Enkelgips
Kvantitet per set	Sats med 25

Teknisk data

Montagesätt	Pant montage
Enhetskomposition	Studsar med låsbläck av rostfritt stål Justerbar gängad ring Fäste för stålbalk
Antal studsar	2 stela skenor - diameter: 16 mm
Antal combistudsar	4 stela skenor diameter: 16 mm kombistuds(ar) 4 stela skenor diameter: 20 mm kombistuds(ar)
Antal korsstudsar	2 stela skenor diameter: 16 mm 2 stela skenor diameter: 20 mm
Antal fack	1 fack
Färg	Grå
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)
Bredd	78 mm
Djup	114 mm
Produktens vikt	0,129 kg
Internt djup	55 mm
Maximalt kabeltvärsnitt	2,5 mm ²
Tätning	Med
Ytbehandling	Obehandlad

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,9 cm
Förpackning 1 bredd	12,1 cm
Förpackning 1 djup	14,7 cm
Förpackning 1 vikt	128 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------