



Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Dubbelgips
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Justerbar gängad ring Lock Studsar med låsbläck av rostfritt stål Tätslutande lock
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 24...39 mm
Antal kombistudsar	4 stela skenor diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Vit (NCS S 0502-B)
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Internt djup	55 mm
Längd	136 mm
Bredd	58 mm
Djup	71 mm
Produktens vikt	0,086 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm ²
Rördiameter	20 mm
Tätning	Med

Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,9 cm
Förpackning 1 bredd	7,4 cm
Förpackning 1 djup	13,7 cm
Förpackning 1 vikt	98 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------