



### Produktdata

Produktområde	Multifix
Kompatibilitetsintervall	Multifix TED
Enhetens korta namn	TED-DLT
Typ av produkt eller komponent	Lim
Kvantitet per set	Sats med 30

### Teknisk data

Produktdestination	För dosa och ledning
Smältpunktstemperatur	82
Minsta flampunkts temperatur	200
Diameter	12 mm
Längd	300 mm
Produktens vikt	0,03 kg

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	30,000 g
Förpackning 1 bredd	300,000 mm
Förpackning 1 längd	12,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------