



Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix BP
Enhetens korta namn	BP-202
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Dubbelgips Enkelgips
Kvantitet per set	Sats om 50

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Skrubar 2 reduceringshylsor
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 13 mm Skiva - tjocklek: 26 mm
Antal studsar	3 stela skenor - diameter: 20 mm
Antal combistudsar	3 stela skenor diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Grön (NCS 1030-G30Y)
Material	PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Diameter	74 mm
Internt djup	46 mm
Längd	120 mm
Bredd	48 mm
Djup	48 mm
Produktens vikt	0,05 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm ²
Rördiameter	20 mm
Tätning	Utan

Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,7 cm
Förpackning 1 bredd	7,1 cm
Förpackning 1 djup	12,1 cm
Förpackning 1 vikt	58 g
Förpackningstyp 2	CAR

Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	31,7 cm
Förpackning 2 bredd	30,3 cm
Förpackning 2 djup	39,9 cm
Förpackning 2 vikt	3,326 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------