



## Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix BP
Enhetens korta namn	BP-202
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Dubbelgips Enkelgips
Kvantitet per set	Sats om 50

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Skrivar 2 reduceringshylsor
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 13 mm Skiva - tjocklek: 26 mm
Antal studsar	3 stela skenor - diameter: 20 mm
Antal combistudsar	3 stela skenor diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Grön (NCS 1030-G30Y)
Material	PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Diameter	74 mm
Internt djup	46 mm
Längd	120 mm
Bredd	48 mm
Djup	48 mm
Produktens vikt	0,05 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm <sup>2</sup>
Rördiameter	20 mm
Tätning	Utan







## Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	50 g
Förpackning 1 höjd	7,4 cm
Förpackning 1 bredd	4,8 cm
Förpackning 1 längd	12 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
SundaHus	 B
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------