



## Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix Eco
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Enkelgips
Kvantitet per set	Sats med 25

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Fäste för stålbalk Studsar med låsbläck av rostfritt stål Justerbar gängad ring
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 10...27 mm
Antal combistudsar	4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Grå
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Diameter	70 mm
Internt djup	55 mm
Längd	170 mm
Bredd	119 mm
Djup	69 mm
Kabel area/dimension	2,5 mm <sup>2</sup>
Rördiameter	20 mm
Tätning	Utan
Anslutningar - plintar	Skruvad

## Miljö

Standarder	IEC 695-2-1 IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...90 °C
IP-kapslingsklass	IP40

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,6 cm
Förpackning 1 bredd	11,6 cm
Förpackning 1 djup	16,9 cm
Förpackning 1 vikt	110 g

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder