



### Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skivfäste
Enhetens korta namn	TPP
Montagefästen	Skivmaterial - tjocklek: 10...26 mm
Typ av förpackning	Plastpåse och kartong med eurohole
Kvantitet per set	Sats om 2

### Teknisk data

Gängtyp	M4
Skruvlängd	50 mm
Håltagningsdiameter	10 mm
Material	Vippa: zink Krage: zink Fjäder: Stål Hake: Stål elektropläterad
Praktisk lastkapacitet i kg	Utdragbar last: 16 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 3) Utdragbar last: 22 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 3)
Storlek	Hake: 9 x 16 x 29 mm
Längd	95 mm
Bredd	20 mm
Produktens vikt	0,014 kg

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,078 kg
Förpackning 1 höjd	1,350 dm
Förpackning 1 bredd	0,150 dm
Förpackning 1 längd	0,930 dm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>