



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Skruv
Enhetens korta namn	MMS-S
Enhetsapplikation	Betong och tegelmaterial
Skruvtyp	Fullt gängad
Erhållen utrustning	7 x 16 x 1.5 mm bricka
Verktygstyp	Sladdlös skruvdragare 8 mm skiftnyckel
Kvantitet per set	Sats om 100

Teknisk data

Håltagningsdiameter	8 mm
Skruvdiameter	6 mm
Skruvlängd	60 mm
Typ av skruvhuvud	Sexkantig
Material	Skruv: Stål elektropläterad

Miljö

Standarder	CE
------------	----

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	7,2 g
Förpackning 1 höjd	0,6 cm
Förpackning 1 bredd	0,6 cm
Förpackning 1 längd	6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	100
Förpackning 2 vikt	1,256 kg
Förpackning 2 höjd	10 cm
Förpackning 2 bredd	9,5 cm
Förpackning 2 längd	12,5 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
