



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Kontakt
Enhetens korta namn	TPH
Tillgänglig utrustning	Skruv
Borrdiameter	6 mm
Minsta borrhjup	53 mm
Skruvlängd	55 mm


Teknisk data

Färg	Grön/svart
Material	Skruv: syrafast rostfritt stål Kontakt: PA + TPR
Korrosivitetsklass	C5-M
Praktisk lastkapacitet	Utdragbar last: 0,31 kN för lättviktsbetong (säkerhetsfaktor: 3) Utdragbar last: 0,21 kN för expanded clay (säkerhetsfaktor: 3)
Tjocklek	0...10 mm godstjocklek
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Diameter	6 mm
Längd	50 mm

Miljö

Kvantitet per set	Sats med 5
-------------------	------------

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder