



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Frontskydd
Kabelanslutningssystem	Uttagspost Kanalisation Uttagsstav
Colour	White (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	25 m

Teknisk data

Kanalmaterial	Aluminium
Kanalstorlek	120 x 63 mm 80 x 63 mm 100 x 63 mm 140 x 63 mm
Montering	Snäppfäste
Product material	Aluminium powder coated
Höjd	50 mm
Bredd	17 mm

Miljö

Operating temperature	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP40

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
Förpackning 1 höjd	1,160 dm
Förpackning 1 bredd	0,100 dm
Förpackning 1 längd	10,000 dm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

