



Produktdata

Range	OptiLine
Produktnamn	OptiLine 50
Product type	Post
Typ av post	Ensidig
Configuration	Förinstallerad
Number of socket	6 - jordad
Quantity package 1 / unit	1 st
Typ av täckkåpa	Stängt lock 1 front 50 mm i Plast obehandlad
Täcklock rökfärgat	Antracit (RAL 7043)

Teknisk data

Stav/post ytfinish	Anodiserad
Antal datajack	2 x RJ45 Cat.6 UTP
Montering	Med skruvar
Product material	Aluminium
Höjd	602 mm
Bredd	102 mm
Form	Oval
Justering	Fast:
Useful cross section	4572 mm ²
Avdelningsvägg	1 fack

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
Förpackning 1 höjd	600,000 mm
Förpackning 1 bredd	102,000 mm
Förpackning 1 längd	125,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------