



Produktdata

Range	OptiLine
Produktnamn	OptiLine 50
Product type	Post
Typ av post	Tvåsidig
Configuration	Förinstallerad
Number of socket	12 - jordad
Quantity package 1 / unit	1 st
Typ av täckåpa	Stängt lock 2 front 50 mm i Plast obehandlad
Täcklock rökfärgat	White (RAL 9010)

Teknisk data

Stav/post ytfinish	Pulverlackad
Antal datajack	4 x RJ45 Cat.6 UTP
Montering	Med skruvar
Product material	Aluminium
Höjd	602 mm
Bredd	156 mm
Form	Oval
Justering	Fast:
Useful cross section	7904 mm ²
Avdelningsvägg	2 fack

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
Förpackning 1 höjd	600,000 mm
Förpackning 1 bredd	156,000 mm
Förpackning 1 längd	125,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------