



### Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Produkttyp	Kontaktodon
Ytterligare information	Ej monterad
Färg	Ljusgrå,
Kvantitetsförpackning 1 / enhet	Set med 10 st

### Teknisk data

Gränssnitt	OSI (3 stavar)
Rating	16 A - 250 V
Produktmaterial	PA (polyamid)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Passande för	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Längd	82 mm
Höjd	40 mm
Bredd	16 mm

### Miljö

Driftstemperatur	-5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,1 cm
Förpackning 1 bredd	4,1 cm
Förpackning 1 djup	8,1 cm
Förpackning 1 vikt	30 g

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

