



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Vägguttag
Colour	Mörkgrå
Tillgänglig utrustning	Etikett Märkfönster
Quantity package 1 / unit	1 st

Teknisk data

Interface	Push-in termination
Hole pattern	45° jordklämma
Number of socket	2
Montering	Snäppfäste
Product material	PA (polyamid) PC/ABS
Längd	120 mm
Höjd	50 mm
Bredd	56 mm

Miljö

Operating temperature	-5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	136 g
Förpackning 1 höjd	5,6 cm
Förpackning 1 bredd	10,1 cm
Förpackning 1 längd	16,9 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Contractual warranty

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor
