



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Matarkabel
Colour	Vit
Quantity package 1 / unit	1 st

Teknisk data

Typ av kabel	H05Z1Z1-F5G1.5
Interface	GST 15i5 hona/öppen ände
Anslutningar - plintar	Svetsade anslutningsändar
Nätverkets antal faser	3 fas
Rating	16 A - 250 V
Antal poler	5
Product material	PE / PP PA (polyamid)
Kabel area/dimension	1,5 mm ²
Kabeldiameter	10,2 mm
Kabellängd	5 m
Höjd	15 mm
Bredd	33 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606
Operating temperature	-5...40 °C
Miljökaraktistik	Brand klassad
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,746 kg
Förpackning 1 höjd	0,330 dm
Förpackning 1 bredd	0,150 dm
Förpackning 1 djup	50,000 dm

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.