



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Matarkabel
Colour	Vit
Quantity package 1 / unit	1 st

Teknisk data

Typ av kabel	H05Z1Z1-F5G1.5
Interface	GST 15i5 hona/öppen ände
Anslutningar - plintar	Svetsade anslutningsändar
Nätverkets antal faser	3 fas
Rating	16 A - 250 V
Antal poler	5
Product material	PA (polyamid) PE / PP
Kabel area/dimension	1,5 mm ²
Kabeldiameter	10 mm
Kabellängd	8 m
Höjd	15 mm
Bredd	33 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606
Operating temperature	-5...40 °C
Miljökaraktistik	Brand klassad
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,181 kg
Förpackning 1 höjd	0,330 dm
Förpackning 1 bredd	0,150 dm
Förpackning 1 längd	80,000 dm