



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Produkttyp	Fördelningsblock
Ytterligare information	Sats Låsenhet
Färg	Vit
Kvantitetsförpackning	5 st 1 / enhet

Teknisk data

Gränssnitt	Ingångs/Utgångsmodul: 1 x GST 18i5 hane (5 stavar) Utgång: 1 x GST 18i5 hona (5 stavar) Utgång: 6 x GST 18i5 hona (3 stavar)
Produktmaterial	PA (polyamid)
Längd	58,4 mm
Höjd	43 mm
Bredd	47,7 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0606 DIN VDE 0625 IEC 61535 SS 428 08 90
Driftstemperatur	-5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,8 cm
Förpackning 1 bredd	5 cm
Förpackning 1 djup	5,6 cm
Förpackning 1 vikt	82 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------