



Produktdata

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Produktområde | OptiLine 50 |
| Product type | Förlängningskabel |
| Colour | Vit |
| Quantity package 1 / unit | 1 st |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Typ av kabel | H05Z1Z1-F3G1.5 |
| Interface | GST 18i3 hona/hane |
| Nätverkets antal faser | 1 fas |
| Rating | 16 A - 250 V |
| Antal poler | 3 |
| Product material | PE / PP PA (polyamid) |
| Kabel area/dimension | 1,5 mm ² |
| Kabeldiameter | 8 mm |
| Kabellängd | 2 m |
| Höjd | 13 mm |
| Bredd | 28 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|---|
| Standarder | DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606 |
| Operating temperature | -5...40 °C |
| Miljökaraktistik | Brand klassad |
| IP-kapslingsklass | IP20 |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------------|--------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 202 g |
| Förpackning 1 höjd | 3,5 cm |
| Förpackning 1 bredd | 15 cm |
| Förpackning 1 längd | 18 cm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------|--|
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
|------------------|--|

