



Produktdata

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Produktområde | OptiLine 50 |
| Product type | Förlängningskabel |
| Colour | Vit |
| Quantity package 1 / unit | 1 st |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Typ av kabel | H05Z1Z1-F3G1.5 |
| Interface | GST 18i3 hona/hane |
| Nätverkets antal faser | 1 fas |
| Rating | 16 A - 250 V |
| Antal poler | 3 |
| Product material | PE / PP PA (polyamid) |
| Kabel area/dimension | 1,5 mm ² |
| Kabeldiameter | 8 mm |
| Kabellängd | 2 m |
| Höjd | 13 mm |
| Bredd | 28 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|---|
| Standarder | DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606 |
| Operating temperature | -5...40 °C |
| Miljökaraktäristik | Brand klassad |
| IP-kapslingsklass | IP20 |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
| Antal i Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 202,0 g |
| Förpackning 1 höjd | 3,5 cm |
| Förpackning 1 bredd | 15,0 cm |
| Förpackning 1 djup | 18,0 cm |
| Förpackningstyp 2 | S03 |
| Antal i Förpackning 2 | 30 |
| Förpackning 2 vikt | 6,42 kg |
| Förpackning 2 höjd | 30,0 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30,0 cm |
| Förpackning 2 djup | 40,0 cm |

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) [EU RoHS-deklaration](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor