



### Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Förlängningskabel
Colour	Vit
Quantity package 1 / unit	1 st

### Teknisk data

Typ av kabel	H05Z1Z1-F3G1.5
Interface	GST 18i3 hona/hane
Nätverkets antal faser	1 fas
Rating	16 A - 250 V
Antal poler	3
Product material	PA (polyamid) PE / PP
Kabel area/dimension	1,5 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	8 mm
Kabellängd	3 m
Höjd	13 mm
Bredd	28 mm

### Miljö

Standarder	DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606
Operating temperature	-5...40 °C
Miljökaraktistik	Brand klassad
IP-kapslingsklass	IP20

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	331,0 g
Förpackning 1 höjd	2,8 cm
Förpackning 1 bredd	1,3 cm
Förpackning 1 djup	300,0 cm

### Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

