



Produktdata

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Produktområde | OptiLine 50 |
| Produkttyp | Förlängningskabel |
| Färg | Vit |
| Kvantitetsförpackning | 1 st |
| 1 / enhet | |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Typ av kabel | H05Z1Z1-F3G1.5 |
| Gränssnitt | GST 18i3 hona/hane |
| Nätverkets antal faser | 1 fas |
| Rating | 16 A - 250 V |
| Antal poler | 3 |
| Produktmaterial | PA (polyamid) PE / PP |
| Kabel area/dimension | 1,5 mm ² |
| Kabeldiameter | 8 mm |
| Kabellängd | 4 m |
| Höjd | 13 mm |
| Bredd | 28 mm |

Miljö

| | |
|--------------------|---|
| Standarder | DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606 |
| Driftstemperatur | -5...40 °C |
| Miljökaraktäristik | Brand klassad |
| IP-kapslingsklass | IP20 |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------|--|
| EU RoHS-direktiv | Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning |
|------------------|--|

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|