



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Förlängningskabel
Colour	Vit
Quantity package 1 / unit	1 st

Teknisk data

Typ av kabel	H05Z1Z1-F3G1.5
Interface	GST 18i3 hona/hane
Nätverkets antal faser	1 fas
Rating	16 A - 250 V
Antal poler	3
Product material	PA (polyamid) PE / PP
Kabel area/dimension	1,5 mm ²
Kabeldiameter	8 mm
Kabellängd	4 m
Höjd	13 mm
Bredd	28 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606
Operating temperature	-5...40 °C
Miljökaraktistik	Brand klassad
Miljöegenskaper	Halogenfri
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	432 g
Förpackning 1 höjd	2,8 cm
Förpackning 1 bredd	1,3 cm
Förpackning 1 längd	400 cm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
------------------	--

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
