



Produktdata

Produktområde	OptiLine 50
Product type	Förlängningskabel
Colour	Vit
Quantity package 1 / unit	1 st

Teknisk data

Typ av kabel	H05Z1Z1-F3G1.5
Interface	GST 18i3 hona/hane
Nätverkets antal faser	1 fas
Rating	16 A - 250 V
Antal poler	3
Product material	PE / PP PA (polyamid)
Kabel area/dimension	1,5 mm ²
Kabeldiameter	8 mm
Kabellängd	5 m
Höjd	13 mm
Bredd	28 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0625 EN 61984 IEC 61535 VDE 0606
Operating temperature	-5...40 °C
Miljökaraktäristik	Brand klassad
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	463,0 g
Förpackning 1 höjd	3,5 cm
Förpackning 1 bredd	28,5 cm
Förpackning 1 djup	28,5 cm
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	15
Förpackning 2 vikt	7,86 kg
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) [EU RoHS-deklaration](#)

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor