



Produktdata

Produktfamilj	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Minikanal
Product type	Innerhörn
Trunking type	Minikanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Colour	Polarvit
Trunking dimension	18 x 20 mm
Montering	Snäppfäste
Miljökaraktistik	Halogenfri
Material	PC/ABS
Quantity per package	Set med 10 st
Operating temperature	-15...60 °C
Längd	45 mm
Höjd	20 mm
Bredd	45 mm

Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK06

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	6,000 g
Förpackning 1 höjd	45,000 mm
Förpackning 1 bredd	20,000 mm
Förpackning 1 längd	45,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina

 [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

 [Produktmiljöprofil](#)
