



### Produktdata

Produktområde	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Product type	Minikanal
Trunking type	Minikanal

### Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Partitionering fack	2 fack
Colour	Vit (RAL 9003)
Trunking dimension	18 x 45 mm
Monteringsmetod	Förstansade montagehål100 mm Skruvmontage kraftkabel:
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-25...60 °C
Längd	2100 mm
Höjd	45 mm
Bredd	18 mm



### Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK-skyddsgrad	IK07

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	707,000 g
Förpackning 1 höjd	45,000 mm
Förpackning 1 bredd	18,000 mm
Förpackning 1 längd	1000,000 mm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

---

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

---