



Produktdata

Produktområde	Canalis
Typ av produkt eller komponent	Inmatningslåda
BAR MATERIAL	Aluminium
Produktkompatibilitet	KBA
[Ie] märkdriftström	25 A 40 A
Placering (vid montage)	Höger
Färg	White (RAL 9003)

Teknisk data

Skyddstyp	Utan skydd
Ue märkspänning	230...400 V
Anslutningsplintar	Plint - Pg21 - skruvanslutning med överfall för 10 mm ²
Manövertyp	Utan
Antal kretsar	1
Tillgänglig utrustning	Ändavslutning
Montagesätt	Med skruv
Montagefästen	Skena
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredd	320 mm
Djup	75,5 mm
Höjd	78,5 mm
Produktens vikt	500 g

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 conforming to IEC 60529
-------------------	------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	800 g
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 längd	39 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	8
Förpackning 2 vikt	8,4 kg
Förpackning 2 höjd	20 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P06
Förpackning 3 antal enheter	128

Förpackning 3 vikt	142,9 kg
Förpackning 3 höjd	80 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	60 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
BVB	 Rekommenderad
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------