



Produktdata

Produktområde	Canalis
Typ av produkt eller komponent	Skarv inmatningslåda
Produktkompatibilitet	KBB
[Le] nominell märkdriftström	25 A 40 A
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Enhetsapplikation	Med uttag Belysning
Ue märkspänning	230...400 V
Manövertyp	Utan
Antal kretsar	2
Produktens vikt	640 g

Miljö

IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------