



Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Typ av produkt eller komponent	Uttagslåda
Enhetens korta namn	KBC
Enhetsapplikation	Belysning
Serie kompatibilitet	Canalis (KBA) kanalskena Canalis (KBB) kanalskena

Teknisk data

Ue märkspänning	230...240 V
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	4 kV
[Ui] isolationsspänning	690 V
[Ie] märkdriftström	16 A vid 35 °C
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Skyddstyp	Utan skydd
Uttagslådans polaritet	3L+N+PE
Typ av anslutning i uttagslåda	Fast polaritet
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Bredd	205 mm
Djup	38 mm
Höjd	68 mm
Färg	Kräm (RAL 9001)
Produktens vikt	90 g

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
-------------------	--------------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,0 cm
Förpackning 1 bredd	8,0 cm
Förpackning 1 djup	18,0 cm
Förpackning 1 vikt	189,0 g
Förpackningstyp 2	P06
Antal i Förpackning 2	144
Förpackning 2 höjd	74,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	60,0 cm
Förpackning 2 vikt	37,588 kg
Förpackningstyp 3	S03

Number of Units in Package 3	18
Förpackning 3 höjd	30,0 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	3,899 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri	Ja
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------