



Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KN
Typ av produkt eller komponent	Vinkel
Skena beskrivning	Flexibel vinkel
Produktkompatibilitet	KN
Typ av riktningväxlare	2 dimensioner
[Ie] märkdriftström	100 A vid 35 °C

Teknisk data

Enhetsapplikation	Distribution låga strömmar
Gräns kortslutningsström	8000 kA ² .s
Maximalt magnetfält	186 pT
Ue märkspänning	230...500 V
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	6 kV
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Icw] märkkorttidsström	2,8 kA
[IpK] tillåten stötström	14 kA
THDI	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Manövertyp	Utan
Antal kretsar	1
Montagesätt	Med skruv
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Arbetsvinkeln	80...180 °
Längd	355 mm
Färg	Vit (RAL 9001)
Produktens vikt	1,3 kg

Miljö


IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	0...35 °C without derating

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,037 kg
Förpackning 1 höjd	4 cm
Förpackning 1 bredd	11 cm
Förpackning 1 längd	54,5 cm

Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	4
Förpackning 2 vikt	10,546 kg
Förpackning 2 höjd	26 cm
Förpackning 2 bredd	60 cm
Förpackning 2 längd	80 cm
Förpackning 3 enhetstyp	PAL
Förpackning 3 antal enheter	48
Förpackning 3 vikt	66 kg
Förpackning 3 höjd	62 cm
Förpackning 3 bredd	62 cm
Förpackning 3 längd	92 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
BVB	 Rekommenderad
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------