



Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KN
Typ av produkt eller komponent	Inmatningslåda
BAR MATERIAL	Aluminium
Produktkompatibilitet	KN
[Ie] märkdriftström	160 A
Placering (vid montage)	Mitt
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Skyddstyp	Utan skydd
Ue märkspänning	230...500 V
Anslutningsplintar	Kabelsko för 95 mm ² flexibel Kabelsko för 95 mm ² solid
Manövertyp	Utan
Antal kretsar	1
Tillgänglig utrustning	Ändavslutning
Montagesätt	Med clips
Montagefästen	Skena
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredd	698 mm
Djup	122 mm
Höjd	243 mm
Produktens vikt	5,5 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	6,2 kg
Förpackning 1 höjd	18 cm
Förpackning 1 bredd	24,5 cm
Förpackning 1 längd	62 cm
Förpackning 2 enhetstyp	PAL
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	85 kg
Förpackning 2 höjd	62 cm
Förpackning 2 bredd	85 cm
Förpackning 2 längd	92 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
BVB	Rekommenderad
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------