



Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KS
Typ av produkt eller komponent	Inmatningslåda
BAR MATERIAL	Aluminium
Produktkompatibilitet	Plåt med FL21 öppning
[Ie] märkdriftström	100 A 160 A 250 A
Placering (vid montage)	Höger Vänster
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Skyddstyp	Utan skydd
Ue märkspänning	230...690 V
Anslutningsplintar	Kabelsko för 240 mm ² flexibel Kabelsko för 240 mm ² solid
Manövertyp	Utan
Antal kretsar	1
Tillgänglig utrustning	Ändavslutning
Montagesätt	Med skruv
Montagefästen	Skena
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredd	501 mm
Djup	173,5 mm
Höjd	308 mm
Material i brytare	Metall
Produktens vikt	7,2 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	9,9 kg
Förpackning 1 höjd	18 cm
Förpackning 1 bredd	32 cm
Förpackning 1 längd	50,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	6
Förpackning 2 vikt	67,9 kg
Förpackning 2 höjd	60 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	60 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------